

## ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Zeta                                |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 350 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 280 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 700 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                               |
| Altezza totale                      | 200 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 117 mm                              |
| Peso complessivo                    | 2,57 kg                             |

## SUPPORTO

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, molto pesante |
| Forma della forcella     | Largo, Rinforzato                 |
| Colore                   | Passivato blu                     |

## RUOTA

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                            |
| Materiale del corpo         | Alluminio                          |
| Materiale del battistrada   | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione   |
| Asse                        | Vite con dado                      |
| Colore Ruota                | Nero (simile a RAL9005)            |
| Parafili                    | Senza parafili                     |
| Diametro                    | 160 mm                             |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                              |
| Larghezza corpo             | 50 mm                              |
| Durezza del Battistrada (A) | 67 Shore A                         |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 117 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Numero d'ordine 00804233

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

