

GALEA

5071PJP125P30-10

EAN 4031582378948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Galea
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	66 mm
Poids	0,561 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	129 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Diamètre du dôme	59 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10 mm

GALEA

5071PJP125P30-10

EAN 4031582378948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

