

STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stora
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	128 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
	mekan
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	75 Šor A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	35 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojljisestougaoni vrat, vrh, zakrivljen
---------------	---