INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila care
Tip	Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	188 mm
Ukupna težina	1.03 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	45 mm
okretni radijus	120 mm
Otpor okretanju	240 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301618

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH