

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171  
Numero d'ordine 00800110

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	440 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	190 mm
Larghezza complessiva	128 mm
Peso complessivo	11,85 kg

## RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Larghezza corpo	35 mm

## SUPPORTO

Disassamento	33 mm
Raggio di piroettamento	100 mm
Ingombro di piroettamento	200 mm
Diametro cuffia superiore	128 mm

## FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	145 mm
Larghezza della piastra	145 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	120 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numero d'ordine 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

