

BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,06 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080x34-Ø12

EAN 4031582418972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

