

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Pasūtījuma numurs 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprikojums
Kravnesība pie 4 km/h	6000 kg
Kravnesība pie 6 km/h	4000 kg
Statiskā kravnesība	9000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	415 mm
Kopējais platums	272 mm
Kopējais svars	66,914 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	80 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullišu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	80 mm
Pagrieziena rādiuss	248 mm
Grozāms savienojums	496 mm
Kupola diametrs	250 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	270 mm
Plāksnes platums	250 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	230 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Pasūtījuma numurs 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

