

AGILA

2471PIO100R05-28

EAN 4031582361452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 60 kg |
| Statisch Draagvermogen | 120 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 138 mm |
| Totaal gewicht | 0,967 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Glijlager |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

VORK

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Uitzwenking | 262 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 45 mm |

AGILA

2471PIO100R05-28

EAN 4031582361452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

