

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162
Objednávací číslo 00800241

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta twin
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	111,5 mm
Stavební výška	92 mm
Celková hmotnost	1,932 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Průhledný Povlak
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	62 mm
Průměr otáčení	124 mm
Poloměr otáčení	73 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	100 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	63 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	78 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	63 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	78 mm
Průměr otvoru plotny	10,5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Objednáací číslo 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

