

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Pasūtījuma numurs 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	300 kg
Statiskā krāvnese	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,247 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Pasūtījuma numurs 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

