

AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962
Bestelnummer 00036329

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,637 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Uitzwenking	207 mm
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962
Bestelnummer 00036329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

