

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712

Bestelnummer 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	350 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	280 kg
Statisch Draagvermogen	700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	1,176 kg

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712
Bestelnummer 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

