



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	900 kg
6 公里/小时的载重	750 kg
静态载重	1500 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	205 mm
总宽度	98 mm
总重量	4.463 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA

9688FTP160P63 CL67

EAN 4031582316155
订单号 00801604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

