

PLATE

P10-40x27 / 8

EAN 4031582320152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Монтажна пластина
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	8 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з U-подібним планшетом
Довжина пластины	40 mm
Ширина тарілки	27 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm