

# GALEA

5077PIP125P30-10

EAN 4031582354140



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Galea                           |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 80 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 160 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                           |
| Altura total                  | 162 mm                          |
| Peso total                    | 0,554 kg                        |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas          |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 75 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material                 | Poliamida             |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado               |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento           | 40 mm                 |
| Interferencia de giro    | 205 mm                |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                 |

# GALEA

5077PIP125P30-10

EAN 4031582354140



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

