

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○   |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ●   |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ●   |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 150 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Ja                            |
| Statisch Draagvermogen       | 300 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totaal gewicht               | 0,9 kg                        |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar  |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Roestvrij staal         |
| Offset                     | 41 mm                   |
| Uitzwenking                | 242 mm                  |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                           |
| Wielkern materiaal            | Polyamide                                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager                         | Rollager, roestvrij                             |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                         |
| Diameter                      | 100 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 34 mm                                           |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 64 Shore A                                      |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm   |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

