

# ALPHA SMART STAINLESS

8370BOG080P30-13

EAN 4031582494525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha smart stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Altezza totale	108 mm
Peso complessivo	0,722 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Asse	Vite con dado
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	85 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	76 mm
Ingombro di piroettamento	152 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm