

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750
 订单号 00028419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
静态载重	270 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	1.626 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶, 黑色
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750
订单号 00028419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

