

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●●

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech silent
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	200 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,55 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Tömített, hibrid anyag
Futófelület anyaga	Poliamid
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

