

## ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536

订单号 00829521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ●

## 核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
不锈	✓
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	200 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.829 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

## 支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	96 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	74 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536  
订单号 00829521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

