



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Delta
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	178 mm
总宽度	94 mm
总重量	3.021 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	117.5 mm
转向干涉	235 mm
圆顶直径	94 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

DELTA

3642TOP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337815
订单号 00833695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

