



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	800 kg
Nosivost na 6 km/h	640 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-30 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,264 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	135 mm
Otpor okretanju	270 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ZETA

4680TOP160P63

EAN 4031582307863
Broj porudžbine 00804223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

