

## AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084  
Objednáací číslo 00035400

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                         |
| Statická Nosnost            | 200 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 160 mm                         |
| Celková hmotnost            | 0,98 kg                        |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
|                    | měkký                    |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 75 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice    | Široký                 |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Vyosení         | 41 mm                  |
| Poloměr otáčení | 131 mm                 |
| Průměr otáčení  | 262 mm                 |

## MONTÁŽ

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub                                                      |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm                                                              |
| Informace              | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084  
Objednací číslo 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

