

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Linea clinic
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	450 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	130 mm
总宽度	71 mm
总重量	0.94 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	40 mm
旋转半径	108 mm
转向干涉	216 mm
圆顶直径	45.5 mm
提示	支架带有由聚乙烯制成的集成电缆抓手。

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
轮子颜色	灰白色 (RAL9002)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	50 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	4
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582382839

订单号 00061439
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



product
design
award

iF 设计奖