ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA

5941UAP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582369199



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	130 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	260 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	145 mm
Общая ширина	82 mm
Общий вес	1,08 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Повортный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	129 mm
Поворотное соединение	258 mm
Диаметр купола	52 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	40 mm

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAP125R05-28 RAL9002


EAN 4031582369199

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия







Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH