

AGILA

2477PIO075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582372083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	60 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	120 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	103 mm

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	80 mm
Otpor okretanju	160 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, okrugli
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	21.5 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	24 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2477PIO075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582372083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

