

NOVATECH

ETP 082x28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	28 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	26 mm
Largeur du corps de roue	28 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,48 kg

