INFORMACE O PRODUKTU

AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	99 mm
Stavební výška	71 mm
Celková hmotnost	0,56 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	31,3 mm
Poloměr otáčení	65 mm
Průměr otáčení	198 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	10,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Objednací číslo 00004157

Výkresy produktu



