

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Colatura
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	67 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ○ ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	810 kg
Portata a 6 km/h	675 kg
Portata statica	1350 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	7,92 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

