

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Con parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	67 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	810 kg
Portata a 6 km/h	675 kg
Portata statica	1350 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	7,92 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Numero d'ordine 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

