



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	162 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,5 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	37 mm
Scio de giro	99,5 mm
Sterferencia de giro	199 mm
Dome Dictel	52 mm
Thread Màgia	0 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia	10 mm
Espiga llarga	17 mm

ICS


5320PJP125S70-10x17 7001

EAN 4031582010695

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Premi IF
Disseny