

DELTA TWIN

9940ETP080P63

EAN 4031582428711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	125,5 mm
Celková hmotnost	3,189 kg

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	40 mm
Otočné rušení	176 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

DELTATWIN

9940ETP080P63

EAN 4031582428711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

