

NOVATECH

FTP 250x80-Ø25 HL92

EAN 4031582319415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS


Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	92 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	3600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	9,22 kg




NOVATECH

FTP 250x80-025 H192

EAN 4031582319415

Pasūtījuma numurs 00800997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.