

# AGILA

2477YGO125R05-28

EAN 4031582340822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková hmotnost	1,08 kg

## UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	131 mm
Průměr otáčení	262 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	45 mm

# AGILA

2477YGO125R05-28

EAN 4031582340822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

