

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	金属色
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8.4 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	95 海岸 D

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Duratech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-40 °C
最高温度范围	280 °C
总重量	0.34 kg

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

订单号 00034267  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

