

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila twin
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	70 kg
적재 용량 정적	140 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	69 mm
전체 너비	53 mm
전체 체중	0.305 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	큰 볼 베어링
휠 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	20 mm
차체 너비	20 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	25 mm
회전 반경	53 mm
회전 간섭	106 mm
덤 직경	53 mm

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	60 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	48 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

제품 정보

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

