


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201
Rendelési szám 00800105

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	120 mm
Teljes szélesség	128 mm
Összsúly	6,97 kg

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	90 mm
Körbeforgás	180 mm
Kupola átmérője	112 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Rendelési szám 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

