

## AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila twin                  |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 70 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 140 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,19 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 53 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa    |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 25 mm              |
| Körbeforgás     | 106 mm             |
| Kupola átmérője | 53 mm              |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi       |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 50 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 19 mm                      |
| Test szélessége              | 19 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm       |

# AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Rendelési szám 00030309  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

