INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Non défini |
| Bandage | Polypropylène, souple |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du bandage | 60 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Diamètre du roulement à billes | 47 mm |
| Largeur du roulement à billes | 14 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 550 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 1100 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit







