

# AGILA

2477DYK100R07-Ø24-27

EAN 4031582342215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                       |
| Електропровідність                 | ✓   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 138 mm                                      |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                   |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник   |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем        |
| Діаметр                 | 100 mm                         |
| Протектор               | 32 mm                          |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 43,5 mm                 |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, круглий                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 24 mm  |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 27 mm  |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2477DYK100R07-Ø24-27

EAN 4031582342215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

