

# ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045  
Broj porudžbine 00860818

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda                | Zeta reverse  |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema                        |
| Nosivost na 4 km/h             | 350 kg  |
| Nosivost na 6 km/h             | 280 kg  |
| Statički Nosivost              | 700 kg  |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C   |
| Sveukupna visina               | 200 mm  |
| Ukupna širina                  | 96 mm   |
| Ukupna težina                  | 3,367 kg  |

## TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum                          |
|                            | mekan                               |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj            |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                |
| Boja Tocak                 | Crni mlaz (sličan RAL9005)          |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                        |
| Prečnik                    | 160 mm                              |
| Širina omotac              | 50 mm                               |
| Širina tela                | 50 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A                         |

## KUCISTE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                |
| oblik viljuska  | siroko, Ojacano                          |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| Boja            | plavo cinkovano                          |
| ofset           | 55 mm                                    |
| okretni radijus | 135 mm                                   |
| Otpor okretanju | 270 mm                                   |
| Prečnik kupole  | 96 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045  
Broj porudžbine 00860818



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

