

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Número de comanda 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nom del producte           | Integral                      |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria Rueda         |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg                        |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                        |
| Tracidad de carga estàtica | 450 kg                        |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                        |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                         |
| Alçada total               | 158 mm                        |
| Àmplia general             | 62 mm                         |
| Pes total                  | 1,051 kg                      |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliàmida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat           |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Roda de color                       | Gris de pissarra (RAL7015)    |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada             |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| Corporació ample                    | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà           |
| Forquilla Forma      | Tancat                        |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 35 mm                         |
| Scio de giro         | 97,5 mm                       |
| Sterferencia de giro | 195 mm                        |
| Dome Dictel          | 62 mm                         |

## FITACIÓ

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga, Roda |
| Pern Diamant                        | 32 mm        |
| Pern Longitud                       | 45 mm        |
| Posició Pern                        | 7 mm         |
| Pern muntant la quantitat de forats | 2            |



Premi IF Disseny

Premi Red Dot  
Disseny  
Award

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002




EAN 4031582300116

Número de comanda 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS



Premi IF Disseny



Premi Red Dot  
Disseny  
Award