

## LINEA

5947XSP100P30-13 RAL9002 NC

EAN 4031582350579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 120 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 240 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 118 mm                             |
| Largeur totale                  | 82 mm                              |
| Poids                           | 0,724 kg                           |

## ROUE

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes de précision                 |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre              | 100 mm                                          |
| Largeur du bandage    | 20 mm                                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                                      |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 32 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 108 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 216 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## PLANS TECHNIQUES

