

# DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă , foarte grea     |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 200 mm                      |
| Benză de rulare                         | 80 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 40 mm                       |
| Lungime butuc                           | 90 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 80 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |
| Tip rulment                             | 6308                        |

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ○ ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Duratech                  |
| Tip                               | Roată                     |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 5400 kg                   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 4500 kg                   |
| Conductiv electric                | Nu                        |
| Inoxidabil                        | Nu                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 9000 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                     |
| Greutate totală                   | 3,86 kg                   |

# DURATECH


MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Numărul de comandă 00830849  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Numărul de comandă 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.