

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	40 mm
Lungime butuc	90 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6308

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Emisia de CO2 (categoria 3)	29.11
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	5400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	4500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	9000 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	3,86 kg

DURATECH


MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Numărul de comandă 00830849
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Numărul de comandă 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.