

AGILA

2477PJO100R07-Ø31-35

EAN 4031582326390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 138 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 43,5 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з'єднання | 262 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, круглий |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 31 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 35 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

AGILA

2477PJO100R07-Ø31-35

EAN 4031582326390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

