

# ALPHA STAINLESS

8477UOD200P63

EAN 4031582333169

Número de pedido 00038644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha stainless                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 500 kg                           |
| Inoxidable                    | ✓                                |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 240 mm                           |
| Ancho total                   | 96 mm                            |
| Peso total                    | 2,719 kg                         |

## ARO

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                          |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro         |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos, Inoxidable |
| Eje                                | Enroscado con tuerca               |
| Color Aro                          | Blanco natural                     |
| Diámetro                           | 200 mm                             |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                              |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                              |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                         |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas    |
| Color                    | Acero Inoxidable         |
| Desplazamiento           | 55 mm                    |
| Radio de giro            | 167 mm                   |
| Interferencia de giro    | 334 mm                   |
| Diámetro del domo        | 96 mm                    |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8477UOD200P63

EAN 4031582333169  
Número de pedido 00038644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

