

## LEVINA

5377UAP150R05-28X45

EAN 4031582363968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Levina
Tipo	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	190 mm

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

## SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	240 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	28 mm
Longitud del Perno	45 mm

Premio al  
Diseño  
UniversalClub Diseñador  
Deutscher

# LEVINA

5377UAP150R05-28X45

EAN 4031582363968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---



Premio al  
Diseño  
Universal



Club Diseñador  
Deutscher