INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório com travão intermitente
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	59 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,13 kg

SUPORTE

Material da caixa	Fundido a zinco/alumínio
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Número de encomenda 00073825

Desenhos do produto

