

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ○ ○ ○ ○ ○

Шум руху ○ ○ ○ ○ ○

Атриція ○ ○ ○ ○ ○

Стійкість до корозії ○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	102 mm
Загальна ширина	86 mm
Загальна вага	1,2 kg

## КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	46 mm
Радіус повороту	77,5 mm
Поворотне з'єднання	155 mm
Діаметр ковпачка	86 mm

## КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	63 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Номер замовлення 00062083

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

